


RAUSIKKO ZBIORNIKI MODUŁOWE

Szczelne zbiorniki retencyjne o modułowej budowie pozwalającej na dopasowanie kształtu w zależności od lokalizacji i dostępnego miejsca.



Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie z RAUSIKKO ZBIORNIKI MODUŁOWE

Modułowe, szczelne zbiorniki retencyjne pokryte membraną PEHD, mogą być konfigurowane w różnych rozmiarach i kształtach od najniższych zbiorników o wysokości zaledwie 0,36 metra do zbiorników o maksymalnej wysokości 2,64 m. Modułowa konstrukcja zbiornika umożliwia jego zabudowę w miejscach o ograniczonej dostępności oraz dopasowanie do nieregularnych przestrzeni i istniejącej infrastruktury. Niska masa elementów ułatwia transport i montaż oraz ogranicza potrzebę wykorzystania ciężkiego sprzętu podczas budowy zbiornika.

- Możliwość budowy niskich zbiorników.
- Zbiornik z usługą montażu przez wyspecjalizowanych monterów.
- Rozwiązania hybrydowe - zbiornik można wykonać jako retencyjny i rozsączający w jednym.
- Wysokość zbiornika od 0,36 m do 2,64 m.
- Możliwość wykonania nieregularnych kształtów zbiornika.

Zbiornik z usługą montażu

Dzięki ścisłej współpracy z firmą Waterplast oferujemy kompleksową usługę dostarczenia elementów zbiornika, a także usługę jego montażu przez wyspecjalizowanych monterów, co przekłada się na korzyść dla wykonawcy - nie ma potrzeby delegować własnych pracowników do montażu zbiornika. Zbiornik układany jest przez ekspertów zgodnie z projektem, a następnie zamykany szczelnie poprzez owinięcie geomembraną PEHD pomiędzy dwiema warstwami geowłókniny. Uszczelnienie zbiornika poddawane jest testom szczelności poprzez metodę ciśnieniową lub elektrooporową.

Metody testowania szczelności

Metoda ciśnieniowa

Metoda ciśnieniowa polega na wtłoczeniu powietrza (2-3 bary) w kanał kontrolny, który jest umieszczony pomiędzy dwoma zgrzewami membrany PEHD otulającej zbiornik. Po 3 minutach kontrolowane jest ciśnienie w kanale kontrolnym.


Metoda elektrooporowa

Metoda elektrooporowa polega na wtopieniu miedzianego drutu w miejsce późniejszego spawu ekstruderyjnego, następnie pistoletem elektrooporowym sprawdzane jest to, czy drut miedziany pozostaje we właściwym miejscu bez naruszania struktury membrany.

Hybrydowe zbiorniki modułowe

Elementy do budowy modułowych zbiorników dają możliwość budowy zbiornika hybrydowego. Zbiornik taki jest częściowo uszczelniony za pomocą geomembrany PEHD tworząc część retencyjną, natomiast pozostała jego część nie posiada uszczelnienia, dzięki czemu pracuje jako rozsączająca. W praktyce można więc stworzyć zbiornik, który do połowy swojej wysokości będzie gromadził wodę np. dla podlewania zieleni, a jeśli lustro wody w zbiorniku przekroczy granicę uszczelnienia zbiornika, nadmiar wody zacznie się rozsączać do otaczającego gruntu.

RAUSIKKO



Dostępne warianty

RAUSIKKO SX

RAUSIKKO LT

RAUSIKKO C3

RAUSIKKO S/SC/H/HC

OBSZARY ZASTOSOWANIA


Rozsączanie dużych objętości wody deszczowej na obszarach o dużych obciążeniach i intensywnym ruchu, m.in. na terenach handlowych, przemysłowych i prywatnych.

RAUSIKKO

Skrzynki rozsączające


RAUSIKKO SX

element podstawowy, typ 8.3




RAUSIKKO HX

element podstawowy, typ 8.3



RAUSIKKO LT


element podstawowy





Skrzynki z kanałem inspekcyjnym i rozprowadzającym

RAUSIKKO

RAUSIKKO S, skrzynka z kanałem inspekcyjnym, typ 8.6



RAUSIKKO SC, skrzynka z kanałem inspekcyjnym i rozprowadzającym, typ 8.6





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.hauraton.com/pl/produkty/rozsaczanie/rausikko/

RAUSIKKO



<https://www.hauraton.com/pl/produkty/rozsaczanie/rausikko/>





Skrzynki z kanałem inspekcyjnym i rozprowadzającym

RAUSIKKO


RAUSIKKO S, skrzynka z kanałem inspekcyjnym, typ 8.3





RAUSIKKO SC, skrzynka z kanałem inspekcyjnym i rozprowadzającym, typ 8.3



RAUSIKKO H, skrzynka z kanałem inspekcyjnym, typ 8.6





RAUSIKKO HC, skrzynka z kanałem inspekcyjnym i rozprowadzającym, typ 8.6






RAUSIKKO

Studzienki wielofunkcyjne


studzienka, typ X 8.6





studzienka, element podstawowy, typ X 8.3





pokrywa studzienki, typ X 8.3



pokrywa zamykająca dno studzienki, typ X



adapter nadbudowy/osadnika, typ X






Studzienki wielofunkcyjne

RAUSIKKO C3


uszczelka do adaptera nadbudowy/osadnika,
typ X



nadbudowa do studzienki, 2,5 m



osadnik do studzienki, typ X



Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie



adapter połączeniowy DN 315-500



ścianka boczna, typ 8.6



ścianka czołowa z odpływem DN 200 do skrzynek S/SC/H/HC typ 8.3/8.6



klips mocujący do skrzynek RAUSIKKO S/SC/H/HC, typ 8.6